



Kettős csillagkulcs készlet, egyenes, Kulcsok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	617610 8
GTIN	4018754085231
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalma:

1-1 kettős csillagkulcs 617600 / 617950 sz.: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 16X17 mm	617600 16X17
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 8X9 mm	617600 8X9
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 18X21 mm	617600 18X21
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 10X11 mm	617600 10X11
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 19X22 mm	617600 19X22
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 14X15 mm	617600 14X15
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 6X7 mm	617600 6X7
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 12X13 mm	617600 12X13