

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 32X36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 32X36
GTIN	4045197441799
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	32 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	48 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	52 mm
Kulcsnyílás ₂	36 mm
Kulcs hossza L	410 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

