

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 18X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Árucikk kategória	63A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**STAHLWILLE** – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**STAHLWILLE** – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	185 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	27,6 mm
Kulcsnyílás $_2$	19 mm
Kulcsnyílás $_1$	18 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	26,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs