

**Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 17X19 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 617900 17X19  |
| GTIN              | 4045197385734 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 184 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>1</sub> max: 26,5 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>2</sub> max: 27,6 mm

Maximális gyűrűmagasság h<sub>1 max</sub>: 8,8 mm

**Műszaki leírás**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>                   | 17 mm                    |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max       | 26,5 mm                  |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max       | 27,6 mm                  |
| Kulcs hossza L                             | 184 mm                   |
| Maximális gyűrűmagasság h <sub>1 max</sub> | 8,8 mm                   |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>                   | 19 mm                    |
| Kulcsnyílás méret                          | Metrikus                 |
| Csillag helyzete                           | 0 fok                    |
| Gyártási eljárás                           | Süllyesztékben kovácsolt |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Alapanyag            | Króm-vanádium acél |
| Felület              | foszfátzott        |
| Terméknév attribútum | foszfátzott        |
| Termék fajtája       | Csavarkulcs        |