



Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 10X11 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 897 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	10 mm
Kulcsnyílás ₂	11 mm
Kulcs hossza L	188 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{1 max}	9,5 mm
Maximális gyűrű Ø D _{1 max}	14,6 mm
Maximális gyűrű Ø D _{2 max}	15,9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

