



Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 6X7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 6X7
GTIN	4018754021222
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	10,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	6 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	4,5 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	12 mm
Kulcs hossza L	100 mm
Kulcsnyílás $_2$	7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs