



## Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátzott, Kulcsnyílás: 18X19 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátzott.

Kulcs hossza L: 184 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 26,5 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 27,6 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1\max}$ : 9 mm

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	184 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	18 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	9 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	26,5 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	19 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	27,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs