

**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 16X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>2</sub>	17 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	25,5 mm
Kulcs hossza L	169 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	16 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>1</sub> max	8 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	24,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs