



## Kettős csillagkulcs készlet, egyenes, foszfátzott, Kulcsok száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617910 8
GTIN	4045197385802
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátzott.

#### Tartalma:

1–1 kettős csillagkulcs 617600 / 617900 / 617950 sz.: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

#### Tartalom:

1–1 kettős csillagkulcs 617600 / 617900 / 617950 sz.: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

## Tartozék

Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 18X21 mm	617900 18X21
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 12X13 mm	617900 12X13
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 19X22 mm	617900 19X22
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 14X15 mm	617900 14X15
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 6X7 mm	617900 6X7
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 16X17 mm	617900 16X17
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 10X11 mm	617900 10X11
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 8X9 mm	617900 8X9