

**Endoszkóp, merev, Ø 4 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 270mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492734 270
GTIN	
Árucikk kategória	49C

**Leírás****Kivitel:**

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetők. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színtkorrigált rúd-lencseoptika.

**Alkalmazható:**

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

**Tartalom:**

Inkluzív cserélhető objektívek 0° látószöggel.

**Különleges tartozék:**

492846 sz. és 462860 sz. LED-es fényforrás

**Figyelem:**

A rátolható tükröcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükröcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükröcsőnek megfelelően növekszik. Tükröcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Látás iránya	0 fok
Képi nyílásszög	35 fok
Munkahossz (objektív nélkül)	270 mm
Szonda Ø	4 mm
Terméknév attribútum	Ø 4 mm
Termék fajtája	Endoszkóp

---

**Tartozék**

LED fényforrás	492846
Rugalmas fényvezető Munkahossz 1800 mm	492850 1800
Endoszkóp videokamera CCD	492837
Hideg fényforrás LED Típus FX4000	492860 FX4000