



## Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 8X9 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 115 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 13,5 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 15 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1 \max}$ : 5,5 mm

### Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	5,5 mm
Kulcsnyílás $_2$	9 mm
Kulcs hossza L	115 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	15 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs