



Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 18X21 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 194 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max: 26,5 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max: 30,5 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$: 9,8 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	21 mm
Kulcs hossza L	194 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	30,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	9,8 mm
Kulcsnyílás ₁	18 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	26,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs