



## Mikro endoszkóp, merev, Ø 2,7 mm, Munkahossz (objektív nélkül) (objektív nélkül): 95mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	492746 95
GTIN	
Árucikk kategória	49C

### Leírás

#### Kivitel:

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színtkorrigált rúd-lencseoptika.

Kis átmérőjű a kisméretű munkadarabok méréséhez.

#### Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

#### Különleges tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

#### Figyelem:

A rátolható tükröcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükröcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükröcsőnek megfelelően növekszik. Tükröcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Látás iránya	0 fok
Képi nyílásszög	35 fok
Munkahossz (objektív nélkül)	95 mm
Szonda Ø	2,7 mm
Terméknév attribútum	Ø 2,7 mm

Termék fajtája

Endoszkóp

**Tartozék**

LED fényforrás	492846
Rugalmas fényvezető Munkahossz 1800 mm	492850 1800
Endoszkóp videokamera CCD	492837
Hideg fényforrás LED Típus FX4000	492860 FX4000