

**Mikro endoszkóp, merev, Ø 1,8 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492744 160
GTIN	
Árucikk kategória	49C

Leírás**Kivitel:**

Kis átmérőjű a kisméretű munkadarabok méréséhez.

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Különleges tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

Figyelem:

A rátolható tükröcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükröcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükröcsőnek megfelelően növekszik. Tükröcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Látás iránya	0 fok
Képi nyílásszög	30 fok
Munkahossz (objektív nélkül)	160 mm
Szonda Ø	1,8 mm
Terméknév attribútum	Ø 1,8 mm
Termék fajtája	Endoszkóp

Tartozék

LED fényforrás	492846
Rugalmas fényvezető Munkahossz 1800 mm	492850 1800
Endoszkóp videokamera CCD	492837
Hideg fényforrás LED Típus FX4000	492860 FX4000