




**FlexiScope 2 és 3 szonda kamera fogantyúhoz, oldalirányú látás, Ø 1,6 mm,
Szondahossz: 150mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	492886 150
GTIN	2050001957115
Árucikk kategória	49C

Leírás

Alkalmazható :

FlexiVision 100, FlexiScope 3 kamera markolattal 492864 sz.

Különleges tartozék:

Védőcső külön ajánlatkérésre.

Látás iránya: 90 fok

Képi nyílásszög: 75 fok

Műszaki leírás

Szondahossz	150 mm
Képi nyílásszög	75 fok
Látás iránya	90 fok
Szonda Ø	1,6 mm
Terméknév attribútum	Ø 1,6 mm
Termék fajtája	Szonda

Tartozék

Mikro endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) (objektív nélkül) 95 mm	492746 95
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 145 mm	492734 145
Mikro endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) (objektív nélkül) 185 mm	492746 185
Mikro endoszkóp, flexibilis Munkahossz (objektív nélkül) 500 mm	492758 500
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 355 mm	492738 355
Mikro endoszkóp, flexibilis Munkahossz (objektív nélkül) 500 mm	492756 500
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 250 mm	492736 250
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 250 mm	492738 250
Hideg fényforrás LED Típus FX4000	492860 FX4000
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 355 mm	492736 355
Mikro endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 160 mm	492744 160
Mikro endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 95 mm	492744 95
LED fényforrás	492846
Endoszkóp, merev Munkahossz (objektív nélkül) 270 mm	492734 270
Mikro endoszkóp, flexibilis Munkahossz (objektív nélkül) 500 mm	492754 500