

● INNOVATEST®

Keménységmérő készülék Rockwell NEXUS, Típus: 605RS**Rendelési adatok**

Rendelés száma	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Árucikk kategória	49G

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is.

Nagyméretű 6,5" ipari színes érintőképernyő. A vizsgálósúly bekapcsolása az érintőképernyőn történik a kitartási idő elektronikus felügyeletével. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (**tehermérő cella, Closed-Loop-System**). Integrált kijelző és vezérlő elektronika érintő paneles kezeléssel.

Szabvány:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

Tartalom:

Üzemkész alapfelszereltség: sík felfekvő asztal $\varnothing = 150$ mm. Prizmás felfekvő $\varnothing = 60$ mm, Rockwell kúp 120°, Rockwell golyótartó 1/16 col, ASTM és ISO vizsgálati tanúsítvánnyal.

Figyelem:

A szállítást és a szállítási csomagolást külön felszámítjuk. A DAkKS kalibrálás opcionálisan a felállítási helyen lehetséges.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Leolvasás: 1 HR

Kijelzés: 6,5 col érintőképernyő

Vizsgálati eljárás: Rockwell / Super-Rockwell

Interfész: USB-2

Rockwell skálák: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Kezelés: motorizált

Műszaki leírás

Előzetes vizsgálati terhelő erő	3; 10 kg
Súly	82 kg
Maximális mintaszélesség	250 mm
Gyártó jelölése	NEXUS 610RS
Kezelés	motorizált
Leolvasás	1 HR
Vizsgálati eljárás	Rockwell / Super-Rockwell
Interfész	USB-2
Áramellátás	220 – 240 V / 50 Hz
Magasság	855 mm
Szélesség	250 mm
Maximális mintamagasság	165 mm
Kijelzés	6,5 col érintőképernyő
Fő vizsgálati terhelő erő	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell skálák	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Hossz	505 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Keménységmérő készülék, Rockwell