



Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627141 9
GTIN	7610733088904
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** felület. Enyhén letört élek.

PB Swiss Tools speciális ötvözet, maximális keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színeknek köszönhetően.

Tartalma:

1-1 db 627140 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	6-szög csavarhúzó
Felület	nikkelezett, porszórt
Színjelölés	igen
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
3 mm

627140 3

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
4 mm

627140 4

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
2 mm

627140 2

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
8 mm

627140 8

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
6 mm

627140 6

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
5 mm

627140 5

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
10 mm

627140 10

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
2,5 mm

627140 2,5

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög
1,5 mm

627140 1,5