

**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	32 mm
Kulcsnyílás ₁	30 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	43 mm
Kulcs hossza L	318 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	48,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁ max	12,8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs