



Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 70mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	619000 70
GTIN	4018754023264
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel. Rendkívül vékony csillag, szoros illesztésű kulcsnyílással szűk helyeken történő csavarozásokhoz. A csillagfej magasabb, mint a szabványos anyák, ezért a kulcs nem szorul meg. Erősebb minden csavarnál.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, zöldre festett.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	355 mm
Csillag magasság h	48 mm
Gyűrű Ø D	97 mm
Kulcsnyílás	70 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	zöldre lakkozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

