

**Kettős csillagkulcs készlet, egyenes, krómozott, Kulcsok száma: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 617960 8 |
| GTIN | 4045197463852 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

1-1 kettős csillagkulcs 617600 / 617950 sz.: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------------|
| Kulcsok száma | 8 |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Felület | krómozott |
| Terméknév attribútum | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 12X13 mm | 617950 12X13 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 8X9 mm | 617950 8X9 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 10X11 mm | 617950 10X11 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 16X17 mm | 617950 16X17 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 6X7 mm | 617950 6X7 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 18X21 mm | 617950 18X21 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 19X22 mm | 617950 19X22 |
| Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 14X15 mm | 617950 14X15 |