

Garant**Lyukfűrész készlet, Típus: 19-68****Rendelési adatok**

Rendelés száma	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Bi-Metall lyukfűrész készlet a szokásos lyukfűrész átmérőkkel. HSS váltó fogazás a nyugodt járás és a hosszú élettartam érdekében.

Pontosan illeszkedő keményhab betét a lyukfűrészek biztonságos rögzítése és könnyű kivétele érdekében. Rendszerdoboz, egymásra helyezhető.

Tartalom:

Ütésvédett műanyag doboz bimetall lyukfűrészekkel, befogószárral és központfúrókkal.

Műszaki leírás

Lyukfűrész Ø	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Befogószárok száma	2
Tartalom (db)	12
Központfúrók száma	4
Termék fajtája	Lyukfűrész

Tartozék

Lyukfűrész, bimetall Átmérő 22 mm	589010 22
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 19 mm	589010 19
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 68 mm	589010 68
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 44 mm	589010 44
Rendszerdoboz Típus 23-2	630320 23-2
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 38 mm	589010 38
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 29 mm	589010 29
HSS központfúró Típus 6KT	589428 6KT
Befogózár Típus 210S	589305 210S
Befogózár Típus 30	589305 30