

**Kettős csillagkulcs készlet, egyenes, krómozott, Kulcsok száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617960 11
GTIN	4045197463869
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalma:**

1-1 kettős csillagkulcs 617600 / 617950 sz.: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	11
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 20X22 mm	617950 20X22
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 27X32 mm	617950 27X32
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 6X7 mm	617950 6X7
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 16X17 mm	617950 16X17
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 30X34 mm	617950 30X34
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 14X15 mm	617950 14X15
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 8X9 mm	617950 8X9
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 21X24 mm	617950 21X24
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 18X19 mm	617950 18X19
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 12X13 mm	617950 12X13
Kettős csillagkulcs, egyenes Kulcsnyílás 10X11 mm	617950 10X11