



## Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 36mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619000 36
GTIN	4018754023165
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel. Rendkívül vékony csillag, szoros illesztésű kulcsnyílással szűk helyeken történő csavarozásokhoz. A csillagfej magasabb, mint a szabványos anyák, ezért a kulcs nem szorul meg. Erősebb minden csavarnál.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, zöldre festett.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	36 mm
Gyűrű Ø D	52,4 mm
Kulcs hossza L	195 mm
Csillag magasság h	26 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	zöldre lakkozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

