



## Önindító kulcs, Kulcsnyílások: 10X12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt csillagkulcs, ívelt alakú. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Csavarodásmentes kettős T-profilú szár. **AS-Drive** profillal.

#### Felhasználás:

Különösen a motorblokkon végzett munkálatokhoz, pl. porlasztó, generátor, stb. beszerelésekor, és mindenhol, ahol a csavarok és az anyák normál csillagkulccsal nehezen hozzáférhetőek.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

### Műszaki leírás

Gyűrű Ø D <sub>1</sub>	16,5 mm
Kulcs hossza	150 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	12 mm
Gyűrű Ø D <sub>2</sub>	19,5 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	10 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fejmagasság h	6,5 mm
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél

Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Csillagkulcs oldal AS-drive	igen
Ívelt alak	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs