

Garant**Lyukfűrész készlet, Típus: 19-121****Rendelési adatok**

Rendelés száma	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Bi-Metall lyukfűrész készlet a szokásos lyukfűrész átmérőkkel. HSS váltó fogazás a nyugodt járás és a hosszú élettartam érdekében.

Pontosan illeszkedő keményhab betét a lyukfűrészek biztonságos rögzítése és könnyű kivétele érdekében. Rendszerdoboz, egymásra helyezhető.

Tartalom:

Ütésvédett műanyag doboz bimetall lyukfűrészekkel, befogószárral és központfúrókkal.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	23
Befogószárok száma	2
Lyukfűrész Ø	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Központfúrók száma	5
Termék fajtája	Lyukfűrész

Tartozék

Lyukfűrész, bimetall Átmérő 57 mm	589010 57
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 19 mm	589010 19
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 44 mm	589010 44
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 92 mm	589010 92
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 95 mm	589010 95
Rendszerdoboz Típus 4-2	630310 4-2
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 51 mm	589010 51
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 121 mm	589010 121
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 76 mm	589010 76
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 105 mm	589010 105
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 22 mm	589010 22
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 25 mm	589010 25
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 38 mm	589010 38
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 29 mm	589010 29
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 35 mm	589010 35
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 68 mm	589010 68
Lyukfűrész, bimetall Átmérő 83 mm	589010 83
HSS központfúró Típus 6KT	589428 6KT
Befogósár Típus 210S	589305 210S
Befogósár Típus 30	589305 30