

Garant GRIDLINE

**LED-es lámpa műhelykocsihoz tartóoszlopokkal, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914871 20
GTIN	4045197893741
Árucikk kategória	9GT

**Leírás****Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsik és guruló munkapadok tartóoszlopaire való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

**Alkalmazható:**

914520, 914524, 914540, 914550 sz.

**Tartalom:**

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekerceselőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

**Figyelem:**

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekerceselőt is.

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Vezetékes
Lámpatest hossza	625 mm

Fényáram	1700 lm
Lámpatest magassága	33 mm
Lámpatest szélessége	123 mm
Teljesítményfelvétel	20 W
Tartókar kinyúlás	350 mm
Sorozat	ToolCar
ATEX zóna	Nincs
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa

## Tartozék

LED-es lámpa műhelykocsihoz tartóoszlopok nélkül Típus 20	914870 20
-----------------------------------------------------------	-----------