

Garant GRIDLINE

LED-es lámpa műhelykocsihoz tartóoszlopok nélkül, Típus: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914870 20
GTIN	4045197893734
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsi és guruló munkapadok tartóoszlopaira való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

Alkalmazható:

914851; 914852 sz. perforált lemez falakhoz (a 222 és 444 mérethez nem alkalmas).

Tartalom:

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekerceslőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

Figyelem:

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekerceslőt is.

Műszaki leírás

Lámpatest szélessége	123 mm
Lámpatest hossza	625 mm
Fényáram	1700 lm
Teljesítményfelvétel	20 W

Energiaellátás	Vezetékes
Lámpatest magassága	33 mm
Tartókar kinyúlás	350 mm
ATEX zóna	Nincs
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa