

Garant GRIDLINE

LED-es lámpa ToolTruck-hoz tartóoszlopok nélkül, Típus: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914872 20
GTIN	4045197893758
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsik és guruló munkapadok tartóoszlopaira való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Az energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

Alkalmazható:

914855; 914856 sz. perforált lemez falakhoz (a 222 és 444 mérethez nem alkalmas).

Tartalom:

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekerceslőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

Figyelem:

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekerceslőt is.

Műszaki leírás

Fényáram	2800 lm
Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	35 W
Lámpatest szélessége	123 mm

Lámpatest magassága	33 mm
Lámpatest hossza	1030 mm
Tartókar kinyúlás	350 mm
ATEX zóna	Nincs
Sorozat	ToolTruck
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa