



6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 27mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 644500 27 |
| GTIN | 4018754008742 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|------------------|
| Kulcsnyílás | 27 mm |
| Profil oldali Ø | 38,5 mm |
| Hossz | 54 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

