

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 24X27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	38,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	11 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	35 mm
Kulcsnyílás $_2$	27 mm
Kulcs hossza L	258 mm
Kulcsnyílás $_1$	24 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs