



## Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 60mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619000 60
GTIN	4018754023233
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel. Rendkívül vékony csillag, szoros illesztésű kulcsnyílással szűk helyeken történő csavarozásokhoz. A csillagfej magasabb, mint a szabványos anyák, ezért a kulcs nem szorul meg. Erősebb minden csavarnál.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, zöldre festett.

### Műszaki leírás

Kulcs hossza L	300 mm
Csillag magasság h	42 mm
Kulcsnyílás	60 mm
Gyűrű Ø D	82,5 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	zöldre lakkozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

