

**FRIEDRICH****Kerepes hajtósár, 1/2 col reteszeléssel, irányváltós, teljesen szigetelt****Rendelési adatok**

Rendelés száma	643810
GTIN	4007555360494
Árucikk kategória	66A

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 Voltig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201** szerint.

**Szabvány:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Figyelem:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (643810 – 643841 sz.) kombinálhatóak egymással.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 260 mm

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz	260 mm
Felület	Műanyag szigeteléssel
Termék fajtája	Racsni

**Tartozék**

643841 24

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 24 mm

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
14 mm

643840 14

Toldószár, 1/2 col teljesen szigetelt Teljes hossz 250 mm

643820 250

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 10 mm

643841 10

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
12 mm

643840 12

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
19 mm

643840 19

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 16 mm

643841 16

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 12 mm

643841 12

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
17 mm

643840 17

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 17 mm

643841 17

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
22 mm

643840 22

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
16 mm

643840 16

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
13 mm

643840 13

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
27 mm

643840 27

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 18 mm

643841 18

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt  
Kulcsnyílás 11 mm

643841 11

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
24 mm

643840 24

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás  
10 mm

643840 10

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt Kulcsnyílás 22 mm	643841 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	643841 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás 18 mm	643840 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt Kulcsnyílás 11 mm	643840 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	643841 13
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt Hatszög 6 mm	643830 6
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	643841 19
Toldósár, 1/2 col teljesen szigetelt Teljes hossz 125 mm	643820 125
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt Hatszög 5 mm	643830 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col teljesen szigetelt Hatszög 8 mm	643830 8