



Dugókulcs készlet 3/4 col négyszög 16 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	644000
GTIN	4018754080090
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, **dugókulcs fejek DIN 3124** szerint. Külső négyszögek DIN 3120-B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

10 dugókulcs fej – 6-szög: 644500 sz. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 méret

1 csúszófej: 645500 sz.

1 csukló: 1 db

2 toldószár: 645400 sz. 200 és 400 mm

1 kerepes hajtófej: 645000 sz.

1 hajtószár: 646200 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Tartalom (db)	16
Profil	6-szög dugókulcs

Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	22-50 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	575 mm
Szélesség	220 mm
Magasság	86 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 3/4 col Teljes hossz 200 mm	645400 200
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 27 mm	644500 27
Kerepes hajtófej 3/4 colnyél nélkül	645000
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 22 mm	644500 22
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 34 mm	644500 34
Csúszófej szár nélkül, 3/4 col	645500
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 24 mm	644500 24
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 36 mm	644500 36
Hajtószár 3/4 colhoz	646200
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 50 mm	644500 50
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 46 mm	644500 46
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 30 mm	644500 30
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 32 mm	644500 32
Toldószár, 3/4 col Teljes hossz 400 mm	645400 400
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 41 mm	644500 41