

**Akkus fúró-csavarozó, vezeték nélküli töltés, Gyártó azonosító: GSR1860CW****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Hosszú élettartamú a kefe nélküli EC motornak köszönhetően (070243 nem).**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

KickBack-Control blokkolás esetén automatikus kikapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplung és motorfék. 13 mm Auto-Lock fém fúrótokmány. Nagy nyomaték.

Vezeték nélküli töltési rendszerrel: Automatikus töltési folyamat speciális, akkukímélő indukciós töltéstechnikával. Az **összekapcsoló** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

Inkluzív 2 x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszor, övcsipesz, bittartó.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 és a 073866 sz.-től talál.

Csomagolás: Rendszerkoszor (L-Boxx)

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Interfész: vezeték nélküli töltés

Gyártó jelölése: GSR 18 V-60C

Motor felépítése: Kefe nélküli motor

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 2 A·h

Maximális nyomaték lágy: 31 N·m

Maximális nyomaték kemény: 60 N·m

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	GSR 18 V-60C
Súly	1,7 kg
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min ⁻¹
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	60 N·m
Interfész	vezeték nélküli töltés
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor kapacitás	2 A·h
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték lágy	31 N·m

Tartozék

073851 B18-W

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség
B18-W V

Wireless Charging induló készlet Típus GAL1830W

073862 GAL1830W