



Dugókulcs készlet, 3/4 col négyszög 15 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	644100
GTIN	4018754080083
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, **dugókulcs fejek DIN 3124** szerint, külső négyszögek DIN 3120-B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

9 dugókulcs fej – 6-szög: 644500 sz. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 méret

1 csúszófej: 645500 sz.

1 csukló: 1 db

2 toldószár: 645400 sz. 200 és 400 mm

1 kerepes hajtófej: 645000 sz.

1 hajtószár: 646200 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	15
Profil	6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	3/4 coll

Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	32-60 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	575 mm
Szélesség	220 mm
Magasság	86 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 32 mm	644500 32
Hajtószár 3/4 colhoz	646200
Kerepes hajtófej 3/4 colnyél nélkül	645000
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 36 mm	644500 36
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 50 mm	644500 50
Csúszófej szár nélkül, 3/4 col	645500
Toldószár, 3/4 col Teljes hossz 200 mm	645400 200
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 60 mm	644500 60
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 46 mm	644500 46
Toldószár, 3/4 col Teljes hossz 400 mm	645400 400
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 34 mm	644500 34
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 38 mm	644500 38
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 41 mm	644500 41
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 55 mm	644500 55