


Garant GRIDLINE

Perforált lemezfal kétoldalas, műhelykocsihoz, Hasznos magasság: 950mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 914852 950 |
| GTIN | 4045197893987 |
| Árucikk kategória | 9GT |

Leírás**Kivitel:**

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal (□ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.

Perforált fal mindkét oldalon osztással.

Alkalmazható:

914520, 914524, 914540, 914550 sz.

Tartalom:

Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Perforált fal szélessége | 635 mm |
| Perforált fal magassága | 950 mm |
| Magasság | 950 mm |
| Sorozat | ToolCar |
| Felhasználási terület | Műhelykocsi |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |

Termék fajtája

Perforált fal

TartozékLED-es lámpa műhelykocsihoz tartóoszlopok nélkül Típus
20

914870 20