



## 12-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 1.7/8coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	644600 1.7/8
GTIN	4018754009480
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

**Szabvány:**

**DIN 3120-D 20**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Hossz	76 mm
Profil oldali Ø	63,5 mm
Kulcsnyílás	1.7/8 coll
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott

Termék fajtája

Dugókulcs fej