

Garant GRIDLINE

LED-es lámpa ToolTruck-hoz tartóoszlopokkal, Típus: 20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914873 20
GTIN	4045197893765
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsik és guruló munkapadok tartóoszlopaire való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

Alkalmazható:

914560, 914564, 914568, 914574, 914575 sz.

Tartalom:

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekerceslőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

Figyelem:

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekerceslőt is.

Műszaki leírás

Lámpatest magassága	33 mm
Fényáram	2800 lm

Lámpatest hossza	1030 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Lámpatest szélessége	123 mm
Teljesítményfelvétel	35 W
Tartókar kinyúlás	350 mm
Sorozat	ToolTruck
ATEX zóna	Nincs
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa

Tartozék

LED-es lámpa ToolTruck-hoztartóoszlopok nélkül Típus 20	914872 20
---	-----------