

HOLEX**Dugókulcs készlet 3/4 col négyszög 15 darabos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	644200
GTIN	4045197609885
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint, **dugókulcs fejek DIN 3124** szerint, külső négyszögek DIN 3120-B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógommbal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

10 dugókulcs fej, 6-szög: 644550 sz. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 méret

1 keresztmarkolat csúszófejjel: 1 db

1 kardáncsukló: 1 db

2 toldószár: 200 és 400 mm

1 kerepes hajtószár: 1 db

Tárolás: Acéllemez doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	15
Profil	6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	22-50 mm

Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	540 mm
Szélesség	190 mm
Magasság	80 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 50 mm	644550 50
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 27 mm	644550 27
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 46 mm	644550 46
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 32 mm	644550 32
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 41 mm	644550 41
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 24 mm	644550 24
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 34 mm	644550 34
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 36 mm	644550 36
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 22 mm	644550 22
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col Kulcsnyílás 30 mm	644550 30