

**6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	644500 19
GTIN	4018754008667
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:**DIN 3124-S****Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	50 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Profil oldali Ø	28,5 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

