




Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Krómozott, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	627375 9
GTIN	7610733216154
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

Tartalma:

1- 1 db 627370 / 627372 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	9
Csomagolás	műanyag tartó
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 8 mm	627370 8
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 4 mm	627370 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 5 mm	627370 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 6 mm	627370 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 1,5 mm	627370 1,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 3 mm	627370 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 2 mm	627370 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 2,5 mm	627370 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 10 mm	627370 10