




## Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	627377 9
GTIN	7610733243778
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

#### Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

#### Tartalma:

1- 1 db 627370 / 627372 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	9
Csomagolás	Műanyag tartó
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

### Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 2 mm	627372 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 10 mm	627372 10
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 4 mm	627372 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 5 mm	627372 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 2,5 mm	627372 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 3 mm	627372 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 6 mm	627372 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 1,5 mm	627372 1,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszú és rövid szár, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 8 mm	627372 8