



## Strato precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 225×25×51



### Rendelési adatok

Rendelés száma	590250
GTIN	9003174414018
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Speciálisan kezelt nemeskorund **ötvözetlen és enyhén ötvözött, edzetlen acélok** megmunkálásához.

#### Felhasználás:

Durva csiszoláshoz (nagyolás).

#### Specifikáció:

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

#### Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Alak: 1

Alak: 1

## Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	1
Tárcsa Ø D	225 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	225×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Síkköszörű korong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		