

**Strato precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 300×50×76,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	590410
GTIN	9003176652678
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Speciálisan kezelt nemeskorund **ötvözetlen és enyhén ötvözött, edzetlen acélok** megmunkálásához.

Felhasználás:

Durva csiszoláshoz (nagyolás).

Specifikáció:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Alak: 1

Alak: 1

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	1
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	300×50×76,2
Furat Ø H	76,2 mm
Termék fajtája	Síkköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		