



Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm), 300×32×127



Rendelési adatok

Rendelés száma	594125
GTIN	9003173182925
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok. A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdság és a gyártási folyamat optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:

- **Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.**
- **Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.**
- **Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.**

Specifikáció: 89A 802J5 AV217. Nemeskorund **univerzális felhasználáshoz.**

Felhasználás:

- **Univerzálisan használható palástköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszúró köszörüléshez).**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Alak: 1

Alak: 1

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Palástköszörű
Csiszolóanyag	Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	89A 80J5 AV217
Alak	1
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	300×32×127
Furat Ø H	127 mm
Termék fajtája	Palástköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		