

HOLEX**Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 10X11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:**DIN 3118 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	21,4 mm
Kulcsnyílás $_1$	10 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	19,4 mm
Kulcsnyílás $_2$	11 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	8,5 mm
Kulcs hossza L	153 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs