



Strato precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 350×50×127



Rendelési adatok

Rendelés száma	590560
GTIN	9003176652975
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Speciálisan kezelt nemeskorund **ötvözetlen és enyhén ötvözött, edzetlen acélok** megmunkálásához.

5-ös alak egyoldali bemélyítéssel.

Felhasználás:

Durva csiszoláshoz (nagyolás).

Specifikáció:

F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.

Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Alak: 5

Mélyedés mélysége F 1: 10 mm

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	5
Tárcsa Ø D	350 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	350×50×127
Furat Ø H	127 mm
Mélyedés Ø P	200 mm
Mélyedés mélysége F 1	10 mm
Termék fajtája	Síkköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		