

**HOLEX****Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas, Ø 4,5 mm, Szondahossz: 1500mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	492944 1500
GTIN	4045197893772
Árucikk kategória	42L

## Leírás

### Kivitel:

**2x 180°-ban hajlítható szondafej:** Markolattal és állítókkal rendelkező szonda a kamerafej meghajlításához két irányban (maximum 2x 180°). Üreges helyek vizsgálatához a szonda bevezetési irányához képest ellentétes irányban további szondatükör nem szükséges. A kívánt meghajlítási pozícióban történő rögzítés funkció fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A teljes szonda különösen ellenállóképes a fémszövetes védőtömlőnek köszönhetően. Képi nyílásszög 90°.

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.

### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üreges vizsgálatához, pl. **Gépjárműveknél:** Motorokhoz, váltókhöz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. **Légközlekedésben:** Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékekhez. **Építkezéseknél:** épület állagának megítéléséhez, vízkárokhöz, kártevők megjelenéséhez. **Csővezeték építésénél:** Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. **Hidraulika rendszerekben:** Hengerekhez, szivárgásokhoz. **Fűtésnél, vízszelésnél, légkondicionálásnál:** Kemencékhez, kéményekhez, bojlerhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. **Kártevőirtásnál:** Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. **Rendőrség / vámhivatal:** Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

**Alkalmazható:**

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

**Figyelem:**

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej Ø-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

---

**Műszaki leírás**

IP védetség osztály	IP 67
Kamera felbontás	640×480 px
Terméknév attribútum	Ø 4,5 mm
Termék fajtája	Szonda