



Felfűzhető dugókulcs készlet, 18 darabos, metrikus / collos



Rendelési adatok

Rendelés száma	619500
GTIN	4045197607416
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

6-szög felfűzhető fejekkel, külső hatszög befogóval, finomfogazású racsnival 60 foggal, átkapcsolható.

Felhasználás:

Anyáknak töcsavarokon és menetes szárazon végzett rugalmas csavarozásához. Jobbos és balos meghúzáshoz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalma:

Felfűzhető dugókulcs fej, metrikus: 8 db 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm méret

Felfűzhető dugókulcs fejek, collos: 8 db 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 col méret

Felfűzhető toldósár: 1 db 75 mm méret

Felfűzhető kerepes hajtósár: 1 db / átkapcsolható

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5/16-3/4 coll
Tartalom (db)	18
Racsnival fogainak száma	60

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs