



Magasszárú fűzős cipő, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, EU cipőméret: 44



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092782 44 |
| GTIN | 4044348293805 |
| Árucikk kategória | 09C |

Leírás

Kivitel:

STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is. **SECURA VARIO® sarokcsillapítással** és kb. 220 °C-ig hőálló.

- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Alpine járótalp, antracit.**
- **Megerősített orrvédelem.**
- **Cipőfűző akasztó.**
- **Magasított szár.**
- **Párnázott szegély.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **ERGO-COOL® komfort lábágy betét.**

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 36 – 51 EU méretekben rendelhető.

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Acél

Szakadásállóság: Acél

A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett °C

Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Hidegszigetelés | -20 °C-ig |
| EU cipőméret | 44 |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C |
| Védettségi osztály | S3 |
| Szakadásállóság | Acél |
| Ujjvédő orrész anyaga | Acél |
| Tulajdonság | Vario® csillapítás |
| Nem | férfi |
| Termék fajtája | Biztonsági csizma |